

AGUA ACTIVADA DESY

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución desinfectante y esterilizante de superoxidación electro-activada, de última generación, universal, de pH neutro, no corrosiva, metaestable, no tóxica, no irritante y de espectro completo de acción virucida, bactericida, fungicida, esporicida y algicida que no requiere de enjuague o neutralización después de su aplicación.

2. INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar directamente con el atomizador cubriendo completamente el área y dejar secar por 30 segundos, o bien después de los 30 segundos limpiar con un paño previamente lavado o toalla una desechable. En ningún caso es necesario enjuagar después de su aplicación.

3. PRESENTACIÓN



4. CONTENIDO

Concentración de oxidantes: 500 ppm \pm 10%

pH: neutro

Composición química:

H₂O (agua): 99.75 %

NaCl (sal): 0.2 %

HClO (ácido hipocloroso): 0.0375 %

ClO⁻ (ion hipoclorito): 0.0075 %

ClO₂ (dióxido de cloro): 0.005 %